

Garant**Spånbrydertapper HSS-E-PM form B, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131280 M6
GTIN	4045197069429
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Fordel:**

Højere slidstyrke.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevindstigning	1 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	5 mm
Gevind-Ø	6 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	80 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	9 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

