

**Garant****Spiraltapper, ubelagt, MF: 30X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136250 30X2
GTIN	4045197079053
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 150 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 28 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	28 mm
Gevind-Ø	30 mm
Gevindstigning	2 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	60 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M30×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	15 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

