

**Garant****Spånbrydertapper form B DIN 376, ubelagt, M: M24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131200 M24
GTIN	4045197069177
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Alle størrelser: Skaft iht. DIN 376 (= skaft-Ø indsnævret), dermed egnet til større anvendelsesdybder.**Str. M2; M2,5; M3 – **Uden firkant. ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	3 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	24 mm
Kernehul-Ø	21 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	72 mm

Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M24
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		