

**Garant****HM-rivaler HPC bundhul, TiAlN, Nominel Ø DC: 4,99mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164392 4,99
GTIN	4045197363473
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Udførelse:**

**NC-egnet udførelse** med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

**Rival-produktionstolerancer:**

Som heltal og Ø 0,5: H7 iht. DIN 1420

1/100-mål Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0

Med kort skær, lige notet.

**Anvendelse:**

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller**.

**Bemærk:**

**NY GENERATION PÅ MARKEDET!**

**Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 164425.**

Anvendelse ved boringstype: ved bundhul

Tolerance, borings-Ø: 0 / 0,004

Antal skær Z: 4

Tolerance, borings-Ø: 0 / 0,004

Skærlængde L<sub>c</sub>: 12 mm

Udhængslængde L<sub>1</sub>: 35 mm

Samlet længde L: 75 mm

Antal skær Z: 4

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde L <sub>1</sub>	35 mm
------------------------------	-------

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/o
Nominel Ø D <sub>c</sub>	4,99 mm
Skafttolerance	h6
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	75 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	12 mm
Antal skær Z	4
anbefalet bore-Ø i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	4,9 mm
Tolerance, borings-Ø	0 / 0,004
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Farvering	grøn
Produkttype	Phillips-bit

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
GG	egnet	80 m/min	K
GGG	egnet	60 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

