

**Garant****Konusforsænkørsæt nr. 150379 med kassette 90°, TiCN, Antal forsænkere: 17**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150385 17
GTIN	4045197445834
Artikelklasse	11M

## Beskrivelse

### Udførelse:

Konusforsænkørsæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

### Indhold:

1 præcisionskonusforsænker af hver: str. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	17
Antal skær Z	3
Belægning	TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Tilbehør

Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150379 25
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 5 mm	150379 5
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 7 mm	150379 7
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150379 15
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150379 6
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150379 10
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150379 8
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150379 19
Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 23 mm	150379 23