

Garant**HM-rivaler HPC bundhul, TiAlN, Nominel Ø DC: 7,98mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164392 7,98
GTIN	4045197363589
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

Rival-produktionstolerancer:

Som heltal og Ø 0,5: H7 iht. DIN 1420

1/100-mål Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0

Med kort skær, lige notet.

Anvendelse:

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller**.

Bemærk:**NY GENERATION PÅ MARKEDET!**

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 164425.

Anvendelse ved boringstype: ved bundhul

Tolerance, borings-Ø: 0 / 0,004

Antal skær Z: 6

Tolerance, borings-Ø: 0 / 0,004

Skærlængde L_c : 16 mm

Udhængslængde L_1 : 60 mm

Samlet længde L: 100 mm

Antal skær Z: 6

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
----------------	----

Nominel $\varnothing D_c$	7,98 mm
Udhængslængde L_1	60 mm
Tilspænding f i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,6 mm/o
Skaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Skærlængde L_c	16 mm
Antal skær Z	6
anbefalet bore- \varnothing i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	7,9 mm
Tolerance, borings- \varnothing	0 / 0,004
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Farvering	grøn
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	150 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	120 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	120 m/min	P
GG	egnet	80 m/min	K
GGG	egnet	60 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

