

Garant**Konusforsænkørsæt nr. 150378 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 6**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150381 6
GTIN	4045197086433
Artikelklasse	11M

Beskrivelse

Udførelse:

Konusforsænkørsæt **i kassette**.

Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænkere, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Indhold:

1 præcisionskonusforsænkere af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	7 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	12 m/min	K
CuZn	betinget egnet	65 m/min	N
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150378 8
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150378 15

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150378 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150378 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150378 19