

Garant**Spiraltapper HSS-E-PM, vaporiseret, MF: 20X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137055 20X1,5
GTIN	4045197585462
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 18,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Gevind-Ø	20 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	18,5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 374
Gevinddybde	40 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M20×1,5
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	pink
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	egnet	4 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		