

Garant**HM-rivaler HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel Ø DC: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164362 19
GTIN	4045197445902
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

Rival-produktionstolerancer:

Som heltal og Ø 0,5: H7 iht. DIN 1420

1/100-mål Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0

Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning** af **gennemgående huller**.

Bemærk:**NY GENERATION PÅ MARKEDET!**

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 164420.

Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tolerance, borings-Ø: H7

Antal skær Z: 8

Tolerance, borings-Ø: H7

Skærlængde L_c : 25 mm

Udhængslængde L_1 : 95 mm

Samlet længde L: 150 mm

Antal skær Z: 8

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D_c	19 mm
-----------------	-------

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	1,1 mm/o
Udhængslængde L ₁	95 mm
Skafttolerance	h6
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	150 mm
Skærlængde L _c	25 mm
Antal skær Z	8
anbefalet bore-Ø i stål < 1100 N/mm ²	18,8 mm
Tolerance, borings-Ø	H7
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	grøn
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
GG	egnet	80 m/min	K
GGG	egnet	60 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

