

**Garant****Maskin-savklinge, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 300/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171000 300/10
GTIN	4045197094780
Artikelklasse	11R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT** – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Fortanding: normal

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 1,6 mm

Opspændingshul-Ø: 8,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Bredde	25 mm
Tænder pr. tomme	10
Længde L	300 mm
Tykkelse	1,6 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
våd, maksimal	egnet