

Garant**Spiraltapper, ubelagt, UNF: 1-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 20° højredrejet spiral. HSS****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.****Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	25,4 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	12
Kernehul-Ø	23,25 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 374
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	140 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevinddybde	50,8 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Gevindtype	UNF

Gevindstørrelse	1-12 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		