

Garant**Snittap, ubelagt, M: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131700 M16
GTIN	4045197070111
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse med 15° venstresnoet spiral.****Fordel:****Særligt velegnet ved afbrudt snit** (f.eks. længdenot i boringen).**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	16 mm
Kernehul-Ø	14 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	48 mm
Gevindtype	M

Datablad

Gevindstørrelse	M16
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		