

Garant**Maskin-savklinge, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 450/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171000 450/10
GTIN	4045197094957
Artikelklasse	11R

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Teknisk beskrivelse

Opspændingshul-Ø	10,5 mm
Bredde	32 mm
Tykkelse	2 mm
Tænder pr. tomme	10
Længde L	450 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		

Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
våd, maksimal	egnet