

Garant**Spiraltap, ubelagt, M: M30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131700 M30
GTIN	4045197070159
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Stabil utførelse med 15° venstresnoet spiral.****Fordel:****Særligt velegnet ved afbrudt snit** (f.eks. længdenot i boringen).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3,5 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 26,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	30 mm
Gevindstigning	3,5 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	26,5 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	22 mm

Samlet længde L	180 mm
Skafffirkant □	18 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	90 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M30
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet