

Garant**Spånbrydertapper lang, ubelagt, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131800 M4
GTIN	4045197070357
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Langt skaft (med indsnævret skaft-Ø til større anvendelsesdybder).****Fordel:**Velegnet **til gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 357

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,7 mm
Gevind-Ø	4 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 357
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Samlet længde L	90 mm

Skafftirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

