

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131850 M3,5
GTIN	4045197070456
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Fordel:****Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,9 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,6 mm
Kernehul-Ø	2,9 mm
Gevind-Ø	3,5 mm
Antal spånnoter	2
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	56 mm

Skafftirkant □	3 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	10,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

