

**Garant****Maskinsnittap med spånbryder kort, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131450 M8
GTIN	4045197069788
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Som hånd- eller maskinsnittap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 6,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,25 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevind-Ø	8 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Samlet længde L	56 mm
Skafftirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M8
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

