

**Maskinsnittap med spånbryder kort, ubelagt, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131600 M12
GTIN	4045197069887
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Som hånd- eller maskinsnittap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,2 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	12 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,75 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	9 mm

Samlet længde L	75 mm
Skafffirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

