

Garant**Spånbrydertapper lang, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	131800 M6
GTIN	4045197070371
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Langt skaft (med indsnævret skaft-Ø til større anvendelsesdybder).****Fordel:**Velegnet **til gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 357

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	5 mm
Gevindstigning	1 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	6 mm
Norm	DIN 357
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Samlet længde L	110 mm

Skafftirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	9 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

