

**Garant****DIN-planforsænker til gennemgående hul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 24X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156120 24X15
GTIN	4045197087850
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spiralnotet forsænker. Tap-Ø er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:

**f** – til gennemgangshul af kvaliteten **fin** iht. DIN ISO 273.

**m** – til gennemgangshul af kvaliteten **middel** iht. DIN ISO 273.

**Anvendelse:**

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

**Teknisk beskrivelse**

Til kvalitet for boringen	f
Forsænker-Ø	24 mm
Til skruestørrelse	M14
Forborings-Ø	15 mm
Antal skær Z	3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o
Tap-Ø	15 mm
Samlet længde L	162 mm
Morsekonus MK	2

Trinhøjde L <sub>1</sub> 1. Trin med fas	30 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		