

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, G: G1/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137350 G1/8
GTIN	4045197079848
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres. **HSS-E****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 9,73 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	28
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	9,73 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Kernehul-Ø	8,8 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	7 mm
Samlet længde L	90 mm

Skafftirkant □	5,5 mm
Gevinddybde	29,19 mm
Gevindstørrelse	G1/8
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

