

**Garant****Konusforsænker, form C 60°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150845 8
GTIN	4045197364746
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Helslebne spånrum. Forsænkingskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og **vibrationsfrie snit** som ved afgratning eller forsækning.

**Anvendelse:**

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.

**Særlig velegnet til forsækning af gevindkernehuller og forsæknings ved værktøjs- og maskinfremstilling.**

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	8 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 334
Skaft	Cylinderskaft med h9

Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	90 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	43 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	38 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	9 m/min	M
Uni	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		