

Garant**DIN-planforsænker til gennemgående hul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 6,5X3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156020 6,5X3,2
GTIN	4045197087652
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiralnotet forsænker. Tap-Ø er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:

f – til gennemgangshul af kvaliteten **fin** iht. DIN ISO 273.

m – til gennemgangshul af kvaliteten **middel** iht. DIN ISO 273.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

Teknisk beskrivelse

Til kvalitet for boringen	f
Forsænker-Ø	6,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Til skruetørrelse	M3
Forborings-Ø	3,2 mm
Tap-Ø	3,2 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	71 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	14 mm

Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		