

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, G: G3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137350 G3/8
GTIN	4045197079862
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres. **HSS-E****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgvind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 16,66 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 15,25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,337 mm
Kernehul-Ø	15,25 mm
Gevind-Ø	16,66 mm
Gevindgange pr. tomme	19
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	100 mm

Skafftirkant □	9 mm
Gevinddybde	49,98 mm
Gevindstørrelse	G3/8
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

