

**Garant****Spånbrydertapper HSS-E-PM, nitreret + vaporiseret, M: M2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132420 M2
GTIN	4045197071507
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smørenoter**, men uden spånnoter.

**Fordel:**

**Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,4 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	1,6 mm
Gevind-Ø	2 mm
Antal skær Z	2
Antal spånnoter	2
Gevindstigning	0,4 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Samlet længde L	45 mm

Skafftirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	4 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2
Belægning	nitreret + vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	pink
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Hybrid	egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	S
Inconel	egnet	2 m/min	S
MMC	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		