



Trykluftsbåndsliber Dynafile®, Type: 14010



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079551 14010
GTIN	616026140103
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Maskiner til alsidig brug med **indstillelig slibebåndsføring, præcis ligeudløb** og udskiftelig **kontaktarm** til bearbejdning med kontakthjul eller anpresningsflade. Komposit-slibebåndsafdekningen muliggør **hurtigt og enkelt slibebåndsskift**. **Slibebåndskølingen** via udluftningen øger slibebåndets standtid. Justerbart greb. **Dynafile®**, robust, universelt anvendelig filebåndmaskine.

Anvendelse:

Til slibning, afgratning, overblænding, finish og polering; ideel til fleksibel bearbejdning på vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler. **Dynafile®**, 5 kontaktarme, overfladebearbejdningsæt, slibebåndsmål 3 – 4, 6, 13×610mm, transportkuffert.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Båndbredde	3–4; 6; 13 mm
Arbejdsstøj	77 dB(A)

maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	Dynaflex I Kit
Vægt	1,4 kg
Maks. luftbehov	876 l/min
Båndlængde	610 mm
Modelrække	Dynaflex
Udgangseffekt	379 W
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Emballage	Kuffert
Produkttype	Båndslibere

Tilbehør

Kontaktarm til Dynaflex® Type 11216	079559 11216
Kontaktarm til Dynaflex® Type 11232	079559 11232
Kontaktarm til Dynaflex® Type 11218	079559 11218
Kontaktarm til Dynaflex® Type 11219	079559 11219
Kontaktarm til Dynaflex® Type 11213	079559 11213
Kontaktarm til Dynaflex® Type 11231	079559 11231