

## Garant

### Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 10,4 mm



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Artikelklasse	11M

## Beskrivelse

### Udførelse:

Meget **stabil konstruktion**, flere skær, **speciel geometri** til **maksimal belastning**.

Til **vibrationsfri forsænkning** og **afgratning**. Til **vanskeligt bearbejdelige emner**.

Hårdmetalhoved på lodret skaft.

Egner sig fremragende til **bainitisk nodularjern (ADI)**.

### Bemærk:

Sørg for stabile forhold ved brug!

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 4

Antal skær Z: 4

mindste forsænker-Ø, til boring fra: 4 mm

Samlet længde L: 46 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Tilspænding f i GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	10,4 mm
Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4 mm
Forborings-Ø	4 mm
Tilspænding f i GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/o
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Samlet længde L	46 mm
Antal skær Z	4
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	hvid
Produkttype	Trin- og konusforsænker