

**Garant**

**Konusforsænkørsæt nr. 150378 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 7**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150381 7
GTIN	4045197086440
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusforsænkørsæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

**Alle forsænkere med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsæinker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

**Indhold:**

1 præcisionskonusforsæinker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Bemærk:**

Leveres i kassette nr. 150370 **str. 6.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3

Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	7 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	12 m/min	K
CuZn	betinget egnet	65 m/min	N
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150378 8
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150378 15
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150378 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150378 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150378 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150378 25