

Garant**Konusforsænker, HM 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150386 25
GTIN	4045197086655
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget **stabil konstruktion**, flere skær, **speciel geometri** til **maksimal belastning**.
Til **vibrationsfri forsænkning** og **afgratning**. Til **vanskeligt bearbejdelige emner**.
Hårdmetalhoved på lodret skaft.

Også egnet til Hardox 500.

Bemærk:

Sørg for stabile forhold ved brug!

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	25 mm
Skafttolerance	h9
Forborings-Ø	5,5 mm
Tilspænding f i stål < 60 HRC	0,08 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	5,5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	67 mm
Antal skær Z	5
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	rød
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	8 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	8 m/min	H
TOOLOX 33	egnet	8 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	8 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	egnet	6 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Grafit, GFK, CFK	egnet	5 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
Luft	egnet		