

Garant

Konusforsænkørsæt nr. 150378 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 17

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150381 17
GTIN	4045197086457
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænkørsæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænkere, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Indhold:

1 præcisionskonusforsænkere af hver: str. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	17
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	7 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	12 m/min	K
CuZn	betinget egnet	65 m/min	N
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere 90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150378 8
--	----------

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150378 12,4
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150378 25
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150378 10
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150378 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150378 10,4
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 23 mm	150378 23
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150378 20,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150378 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150378 8,3
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150378 15
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150378 16,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm	150378 4,3
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150378 6,3
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 5 mm	150378 5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 7 mm	150378 7