

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Håndværkerkompressor, Type: 210/10W****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Artikelklasse	03R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Korrosionsfrie ventiler, højeffektiv køling, vedligeholdelsesfrie kraftoverføringskomponenter, korrosionsbeskyttede beholdere; leveringsgaranti for reservedele på mindst 10 år. Høj effektivitet til lave driftsomkostninger. Lille, kompakt kompressor med stabilt understel til det mindre luftbehov.

**Leveringsomfang:**

Inklusive filterreduktionsventil med manometer, lynkobling.

**Bemærk:**

Yderligere håndværkerkompressorer kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Volumen, trykbeholder	10 l
Maks. påfyldningseffekt	140 l/min
Vægt	29 kg
Længde	420 mm
Maks. indsugningseffekt	210 l/min

Effektforbrug	1,1 kW
Højde	650 mm
Maks. tryk (luft)	10 bar
Bredde	370 mm
Producentbetegnelse	210/10W
Produkttype	Kompressor