

Garant**Spiraltapper, ubelagt, UNF: 7/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	138000 7/8-14
GTIN	4045197080394
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 20° højredrejet spiral. HSS-E****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	22,23 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	20,4 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	14
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374

Skaft-Ø D _s	18 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	44,46 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	7/8-14 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

