



Stationær maskinskruestik, Type: 150I



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362175 150I
GTIN	4062406384098
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Robust basisenhed af støbejern; føringsplader og grundflade hærdet. Rengøringsåbninger i basisenheden til god afstrømning af spåner. Mindsket løft af komponenter på grund af særlig kraftindledning i den mobile bakke.

Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 × bakke, blød, 2 × forsatsbakke nr. 362181 og 1 × håndsving.

Specialtilbehør:

Forsatsbakker nr. 362177 – 362183, håndsving nr. 362190, reservedelssæt nr. 362199. Montering med notskruer nr. 375300 og justering via notskruer nr. 375365.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater. Tomme-udgave – skruer og gevind i tomme-udgave, 6-kant = SW 3/4 tomme.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	36 kN
L ₁	101,6 mm
Type	tommer
L ₂	58,7 mm
Farvekode til passende tilbehør	NC-HOLEX

L ₃	90,5 mm
Basisenhedslængde a	427 mm
Kæbehøjde C	44,5 mm
Basisenhedsbredde B	186 mm
Kæbebredde A	151 mm
Spændeområde b	0 - 232 mm
Boringsafstand f	98,4 mm
Nøglevidde str.	3/4 tommer
Basisenhedshøjde c +/- 0,012	73 mm
Lynindstilling	nej
Kæber udskiftelige	ja
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

ForsatsbakkeStandard Type 150	362181 150
Reservedelssæt9 dele Type 9	362199 9