

Garant**Maskin-savklinge til Kasto, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 400/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171150 400/10
GTIN	4045197095183
Artikelklasse	11R

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Teknisk beskrivelse

Bredde	32 mm
Tykkelse	2 mm
Tænder pr. tomme	10
Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Længde L	400 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm ²	egnet
Stål < 750 N/mm ²	egnet
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
våd, maksimal	egnet