

Garant**Konusforsænker, form C 60°, TiN, Udvendig Ø Dc: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150840 12,5
GTIN	4045197087294
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Helslebne spånrum. Forsænkingskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og **vibrationsfrie snit** som ved afgratning eller forsækning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.

Særlig velegnet til forsækning af gevindkernehuller og forsækninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/o
Udvendig Ø	12,5 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,2 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	56 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 334

Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	85 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	40 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	9 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		