

Garant**DIN-planforsænker til kernehul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2:
6,5X2,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156220 6,5X2,9
GTIN	4045197087904
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Treskærs-, spiralnotet forsænker med fast styr til gevindkernehul.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer med kærve ISO 1207 (DIN 84).

Forsænkerens styr passer i gevindkernehullet.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Forsænker-Ø	6,5 mm
Til skruestørrelse	M3,5
Tap-Ø	2,9 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Forborings-Ø	2,9 mm
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	71 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	14 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		