

Garant**Konusforsænker form D 60°, ubelagt, Ø DC: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150860 40
GTIN	4045197087423
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Indtil str. 31,5 er spånrummene helslebne. Forsækningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og **vibrationsfrie snit** som ved afgratning eller forsækning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sækning og afgratning.

Særlig velegnet til forsækning af gevindkernehuller og forsækninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	12,5 mm
Udvendig Ø	40 mm
Samlet længde L	150 mm
Morsekonus MK	3
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 334
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
CuZn	egnet	65 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		