

**Garant****Mini-forsænker til gennemgående hul 90°, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 8X4,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	155600 8X4,3
GTIN	4045197462800
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spiralnotede forsænkere med fast styr.  
DIN 1866-A / ISO 4205.

**Anvendelse:**

**Til gennemgående hul** kvalitet **fin** (ISO-værdier) iht. DIN 69.  
Til undersænkskruer iht. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 og 966).

**Bemærk:**

Str. 4,6×2,4 – er ikke fastlagt i DIN.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Tap-Ø	4,3 mm
Forsænker-Ø	8 mm
Til skruestørrelse	M4
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/o
Forborings-Ø	4,3 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Samlet længde L	71 mm
Trinhøjde L <sub>1</sub> 1. Trin med fas	5 mm
Spidsvinkel	90 grader

Skærlængde $l_c$	14 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 1866 A
Skaft	Cylinderskaft
Sænketrvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	M
våd, maksimal	egnet		