

**Garant****DIN-planforsænker til gennemgående hul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 18X11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156020 18X11
GTIN	4045197087782
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spiralnotet forsænker. Tap-Ø er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:

**f** – til gennemgangshul af kvaliteten **fin** iht. DIN ISO 273.

**m** – til gennemgangshul af kvaliteten **middel** iht. DIN ISO 273.

**Anvendelse:**

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

**Teknisk beskrivelse**

Forsænker-Ø	18 mm
Tap-Ø	11 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/o
Til skruetørrelse	M10
Forborings-Ø	11 mm
Antal skær Z	3
Til kvalitet for boringen	m
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Trinhøjde L <sub>1</sub> 1. Trin med fas	22 mm

Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		