



## Maskin-savklinge, Ko-Bi3, Længde L / tænder pr. tomme: 300/10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Artikelklasse	16E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**KOMET bimetal** – tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

#### Bemærk:

**KOMET** HSS-savklinger: Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel – specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	10
Tykkelse	1,25 mm
Længde L	300 mm
Bredde	25 mm
Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	Ko-Bi3
Produkttype	Maskinsavklinge

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Uni	egnet
våd, maksimal	egnet