

Garant**Spånbrydertapper HSS-E-PM, nitreret + vaporiseret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132420 M3
GTIN	4045197071521
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftigt skæreansnit. Føringsdel med smøreoter**, men uden spånnoter.**Fordel:****Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	3 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,5 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm

Skæftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	nitreret + vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	pink
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hybrid	egnet		
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Inconel	egnet	2 m/min	S
MMC	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		