

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$ mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et a_p på 2,5 mm ikke overskrides.

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKT GARANT 10T3MOT

Type: UNI

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKT GARANT 10T3MOT
Type	HB7635
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
GG (G)	egnet	130 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		