


**Garant****XNEX 080608, HB735, Type: UNI**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Dobbeltsidet 2x3-skærs-vendeskerplade i hårdmetal til **hjørnefræseopgaver**.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	UNI
Plattetykkelse S	6.35 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	XNEX 080608
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4 mm
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		