


Garant**XNEX 080608, HB7635, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Dobbeltsidet 2×3-skærs-vendeskærplade i hårdmetal til **hjørnefræseopgaver**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Plattetykkelse S	6.35 mm
ISO-kode, vendeskærplade	XNEX 080608
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		