

Garant**Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139115 M3,5
GTIN	4045197508539
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****DIN 2174** (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den **multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer**.

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø vejledende værdi: 3,25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	3,5 mm
Gevindstigning	0,6 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	4 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Samlet længde L	56 mm
Kernehul-Ø vejledende værdi	3,25 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevinddybde	5,25 mm

Gevindstørrelse	M3,5
Belægning	TiN
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	blå
Produkttype	Rulletap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
CuZn	betinget egnet	22 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		