

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268405 25
GTIN	4062406392611
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

**Anvendelse:**

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	37,5 mm
Nominel Ø D	25 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 45 (IP20; 5 Nm)
passende vendeskærsplatter	ZCMX 13..
Samlet længde L	180 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 43	269028 43
Vendeplatteskruesæt Type 45	269028 45