

**Garant****ZCMX 130402, Type: HUZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse**

ZCMX 130402 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Type	HUZ310
Antal skift/skær	2

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130402
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Belægning	ubelagt
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	25 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning