


Garant**ZCMX 130404, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 130404 HBZ310 Type: HBZ310
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Belægning	PVD
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærplatte	ZCMX 130404
Antal skift/skær	2
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Primær anvendelse	N
Type	HBZ310
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning