

**Garant****ZCMX 09T304, Type: HBZ030**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skæremateriale	HM
Type	HBZ030
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2

Belægning	CVD
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 200 m/min
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø $D_c$	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning