

Garant**ZCMX 09T304, Type: HBZ035**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
ISO-kode, vendeskærsplade	ZCMX 10T308
Type	HBZ035
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Belægning	PVD
Hjørneradius	0,4 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning